

HEDI

Dériveur de câble, Type: 20N



Données de commande

N° commande	081197 20N
GTIN	4003644000487
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Dériveurs de câble avec **mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture. **Protection thermique contre la surcharge**, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord. Montage aisé au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 150°**.

Fonctionnement:

IP24: protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité.

Utilisation:

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d'accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

Remarque(s):

Dériveurs de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.

Description technique

Type	20N
Longueur câble	20 m
Conception du câble	5G1,5
Puissance nominale déroulé	3000 (16 A) W

Matériau boîtier	Plastique
Hauteur	450 mm
Classe de câble	H07RN-F
Largeur	208 mm
Matériau câble	Caoutchouc néoprène
Longueur	361 mm
Tension nominale	400 V
Indice de protection IP	IP 24
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Dériveur de câble