

**Mitutoyo****Colonne de mesure numérique QM-Height avec coussin d'air, Type: 600****Données de commande**

N° commande	445234 600
GTIN	4946368760629
Classe d'article	44B

**Description****Exécution:**

Colonne de mesure à réglage manuel, compacte et précise avec écran LCD monochrome facile à lire. Nombreuses fonctions de mesure et d'analyse pour le traitement des données. Sélection rapide et aisée des fonctions et de tous les calculs importants (diamètres intérieurs et extérieurs, écarts). Vitesse de déplacement illimitée. Durée de vie des piles prolongée.

**Coussin d'air pour un déplacement aisé et sans à-coups.****Utilisation:**

Idéale pour ateliers et salles de mesure.

**Livraison:**

Avec palpeur à bille de  $\varnothing$  5 mm, bloc d'étalonnage, 4 piles 081561 réf. LR6.

**Accessoire(s):**

Palpeur, pointe à tracer, câble de données et adaptateur secteur.

**Description technique**

Incrément numérique convertible	0,001 / 0,0005 mm
Nombre de piles incluses	4
Ecart de perpendicularité (frontal)	12 $\mu$ m

Plage de mesure	0 - 600 mm
Répétabilité (plan)	1,8 $\mu$ m
Étalonnage	E2
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 $\mu$ m
Force de mesure	1,5 $\pm$ 0,5 N
Méthode de déplacement du chariot de mesure	manuel
Plage d'utilisation maximale	0 - 715 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 LR6
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Méetrologie	numérique
Type de produit	Colonnes de mesure

## Services

Étalonnage Colonnes de mesure numériques Plage de mesure maximale 800 mm	024000 800
Étalonnage DAkkS Colonne de mesure numérique Plage de mesure maximale 800 mm	024010 800