

**Garant****Limes hautes performances, revêtement en chrome dur taille 2, Type: 1****Données de commande**

N° commande	519100 1
GTIN	4062406128586
Classe d'article	51S

**Description****Exécution:**

Les limes hautes performances avec revêtement en chrome dur, présentant une dureté de **HRC 67**, couvrent un large éventail d'utilisations allant des matériaux tendres comme l'**aluminium** aux matériaux très durs, comme les **aciers fortement alliés, l'INOX et la céramique**. Longueur sans queue 100 mm.

**Avantage(s):**

- **Résistance à la corrosion élevée**
- **Durée de vie 3 à 6 fois supérieure à celle des limes classiques.**
- **Pas d'encrassement lors de l'usinage de matériaux très tendres.**

**Description technique**

Section	10,7×3,2 mm
Longueur sans queue	100 mm
Forme	plate
Type de taille	taille 2
Type de produit	Limes universelles

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		

Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée
INOX	adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	adaptée
à sec	adaptée