

Garant**Limes hautes performances, revêtement en chrome dur taille 2, Type: 3****Données de commande**

N° commande	519100 3
GTIN	4062406128593
Classe d'article	51S

Description**Exécution:**

Les limes hautes performances avec revêtement en chrome dur, présentant une dureté de **HRC 67**, couvrent un large éventail d'utilisations allant des matériaux tendres comme l'**aluminium** aux matériaux très durs, comme les **aciers fortement alliés, l'INOX et la céramique**. Longueur sans queue 100 mm.

Avantage(s):

- **Résistance à la corrosion élevée**
- **Durée de vie 3 à 6 fois supérieure à celle des limes classiques.**
- **Pas d'encrassement lors de l'usinage de matériaux très tendres.**

Description technique

Section	13×4 mm
Longueur sans queue	100 mm
Forme	mi-ronde
Type de taille	taille 2
Type de produit	Limes universelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		

Acier < 1400 N/mm ²	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée
INOX	adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	adaptée
à sec	adaptée