



Jeu d'adaptateurs pour clés à œil à cliquet, Nombre pièces: 4



Données de commande

N° commande	614852 4
GTIN	4062406128395
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Entraînement 6 pans avec patin de serrage ou bille à ressort pour fixation dans la clé.
 Réf. 1-3: Carré extérieur suivant DIN 3120 avec éjecteur permettant de recevoir des douilles.
 Réf. 4 : Six pans creux suivant DIN 3126 D 6,3 permettant de recevoir des embouts.

Avantage(s):

L'adaptateur permet de transformer une clé à œil à cliquet de 10, 13 ou 19 mm en cliquet.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Contenu:

1 de chaque 614850: réf. 1 ; 2 ; 3 ; 4

Livraison:

1 adaptateur de chaque 614850: réf. 1 ; 2 ; 3 ; 4

Ouverture: 10 mm

Ouverture: 13 mm

Ouverture: 19 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Description technique

Ouverture	10 mm
Ouverture	13 mm
Ouverture	19 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Six-pans d'entraînement	D 6,3 mm
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Adaptateurs carré

Accessoires

Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Nombre de clés 5	614810 5
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Nombre de clés 4	614810 4
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 13 mm	614820 13
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte Ouverture 10 mm	614816 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 13 mm	614812 13
Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch, réversibles, coudées 15° Ouverture 19 mm	614875 19
Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 Ouverture 13 mm	614870 13
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Exécution courte Nombre de clés 5	614818 5
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Nombre de clés 10	614810 10

Clé polygonale double à cliquet coudée à 15° Ouverture 17X19 mm	614845 17X19
Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch, réversibles, coudées 15° Ouverture 10 mm	614875 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 10 mm	614820 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 19 mm	614820 19
Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 19 mm	614812 19
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse avec tête pivotante Nombre de clés 5	614814 5
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte Ouverture 19 mm	614816 19
Clés polygonales doubles à cliquet Ouvertures 10X12 mm	614843 10X12
Clé polygonale double à cliquet coudée à 15° Ouverture 10X11 mm	614845 10X11
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte Ouverture 13 mm	614816 13
Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch, réversibles, coudées 15° Ouverture 13 mm	614875 13
Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 Ouverture 19 mm	614870 19
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse avec tête pivotante Nombre de clés 10	614814 10
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Exécution courte Nombre de clés 10	614818 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 Ouverture 10 mm	614870 10
Clé polygonale double à cliquet coudée à 15° Ouverture 12X13 mm	614845 12X13
Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 10 mm	614812 10
Adaptateurs pour clés à œil à cliquet Type 4	614850 4
Adaptateurs pour clés à œil à cliquet Type 1	614850 1

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 2	614850 2
Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 3	614850 3