

Garant

**Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, puce $\varnothing d = 5$ mm, TiN,
Hexagonal: 1/8pouce**

**Données de commande**

N° commande	293089 1/8
GTIN	4062406129194
Classe d'article	29L

Description**Exécution:**

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

L	5 mm
Type d'outils	HSS
Tolérance	+ 0,07 à + 0,1 mm

Profil	Hexagonal
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage