

**Garant**

**Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, pousse Ø d = 8 mm, TiN,  
Hexagonal: 7/64pousse**

**Données de commande**

N° commande	293080 7/64
GTIN	4062406129224
Classe d'article	29L

**Description****Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

**Description technique**

L	4 mm
Type d'outils	HSS
Tolérance	+ 0,06 à + 0,09 mm

Profil	Hexagonal
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage