

**Garant**

**Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, pouce Ø d = 12 mm, TiN,  
Hexagonal: 1/4pouce**

**Données de commande**

N° commande	293083 1/4
GTIN	4062406129330
Classe d'article	29L

**Description****Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe.**

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

**Description technique**

L	11 mm
Type d'outils	HSS
Tolérance	+ 0,13 à + 0,16 mm

Profil	Hexagonal
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage