

**Garant**

**Douille pour brochage de profils, carré femelle, pouce  $\varnothing d = 5$  mm, TiN, Carré: 7/32pouce**

**Données de commande**

N° commande	293099 7/32
GTIN	4062406129583
Classe d'article	29L

**Description****Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

**Description technique**

L	7 mm
Type d'outils	HSS
Tolérance	+ 0,13 à + 0,16 mm

Profil	Carré
L <sub>1</sub>	10 mm
Ø d	5 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage