

Garant**Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® Ø d = 5 mm, TiN, Profil Torx®: TX5mm****Données de commande**

N° commande	293069 TX5
GTIN	4062406129699
Classe d'article	29L

Description**Exécution:**

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

L	1,5 mm
Diamètre extérieur brochage Torx®	1,48 mm
Ø pré-perçage	1,1 mm

Type d'outils	HSS
Profil Torx®	TX5
Tolérance	0,0 à +0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage