

Garant

Douille pour brochage de profils, carré femelle, pouce Ø d = 5 mm, TiN, Carré: 3/16pouce

**Données de commande**

N° commande	293099 3/16
GTIN	4062406129576
Classe d'article	29L

Description**Exécution:**

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe.**

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

L	7 mm
Type d'outils	HSS
Tolérance	+ 0,1 à +0,13 mm

Profil	Carré
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage