

**Gants Docker avec doublure, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094392 10
GTIN	4062406129910
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants de conducteur en cuir de chevreau pleine fleur souple et résistant. Dos en tissu respirant de haute qualité et très bonne sensibilité. Fermeture auto-agrippante au poignet. Intérieur du gant entièrement doublé.

Robustes et durables grâce au pouce et à l'index entièrement en cuir.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	10
Type de gants	Gants de conducteur
Matériau support	Cuir nappa
Propriété des gants	Fermeture auto-agrippante
Propriété des gants	Sans silicone

Variante de revêtement	Aucun revêtement
Poids	104 g
Matière	Cuir nappa
Longueur	250 mm
Epaisseur	0,7
EN 388	2121X
Utilisation	réutilisable
Applications	Polyvalents
Couleur	noirs / blancs
Type de produit	Gants de conducteur