



## Baladeuse sans fil à LED, Type: 260



### Données de commande

N° commande	081538 260
GTIN	4045197727329
Classe d'article	02A

### Description

#### Exécution:

Lampe de poche sans fil à LED, compacte avec surface caoutchoutée, aimant et LED supplémentaire sur la tête. **3 réglages lumineux différents** (LED de tête, clair, intensité variable). Rechargeable via le port micro-USB. Idéale comme lampe d'inspection dans des endroits confinés.

#### Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

#### Livraison:

Avec câble de charge et bloc d'alimentation.

Indice de protection IP: IP 42

Zone ATEX: aucune

Flux lumineux: 300 lm

Flux lumineux niveau 2: 60 lm

Durée d'éclairage: 3 h

Nombre de batteries incluses: 1

Type de batterie: Lithium-ion

## Description technique

Flux lumineux niveau 2	60 lm
Flux lumineux	300 lm
Tension de la batterie	3,7 V
Durée d'éclairage	3 h
Poids	94 g
Zone ATEX	aucune
Indice de protection IP	IP 42
Nombre de batteries incluses	1
Longueur totale	260 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Taschenlampe