

HOLEX**Paire de gants ESD revêtu, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094223 10
GTIN	4062406130206
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants offrant une sensibilité particulière pour la **protection contre les décharges électrostatiques (ESD)**. Bonne dextérité grâce au substrat flexible. Conviennent particulièrement pour le montage de composants électroniques et de cartes de circuits imprimés ainsi que pour les câblages.

Revêtement palmaire offrant une préhension et une résistance à l'abrasion élevées.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

Description technique

Taille des gants	10
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants pour électriciens
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique	13G
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Utilisation	réutilisable
EN 388	2131X
Matériau support	Polyester, carbone
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	blanc / gris clair
Type de produit	Gants ESD