

**WEKEM®****Pulvérisateur sous pression, Type: 1****Données de commande**

N° commande	083519 1
GTIN	4260205365540
Classe d'article	08G

**Description****Exécution:**

Réceptacle en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. **Gicleur** réglable, du brouillard au jet ciblé.

Avec joint Viton résistant aux solvants.

**Utilisation:**

Résistant aux acides, tels que l'acide phosphorique, l'acide sulfurique, l'acide acétique, l'acide silicique, l'acide oxalique. Convient pour le méthanol, les alcalis et les cétones, tels que l'hydroxyde de sodium, l'ammoniac, l'hydroxyde de calcium.

**Remarque(s):**

Ne convient pas pour les dégraissants à base de silicone ou les nettoyeurs pour freins. Utiliser plutôt l'article 083517 réf. 1. L'article a été testé exclusivement sur les produits WEKEM. Il n'y a aucune garantie de compatibilité avec les produits d'autres fabricants.

**Description technique**

Matériau joint	EPDM
Matériau de la tête de pulvérisation	PA
Matériau gicleur	Plastique

Capacité	1 l
Pression de service max.	3 bar
Type de produit	Flacon vaporisateur