

HEDI

Lampe de surface à LED avec fonction d'éclairage de secours, 230 V, Puissance absorbée: 35W



Données de commande

N° commande	081269 35
GTIN	4003644000470
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Eclairage sans ombres ni reflets avec diffusion de la lumière élevée. **Étanche aux projections d'eau et à la poussière IP54.**

Lampe de travail robuste avec parties latérales caoutchoutées et cinq angles d'inclinaison en fonction de la position (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Poignée intégrée, interrupteur marche/arrêt à l'arrière. Agréée pour une utilisation permanente ainsi que sur les chantiers et dans les ateliers de montage suivant BGI 608.

Avec câble de raccordement de 3 m H07RN-F3G1,5.

Avec fonction d'éclairage de secours – En cas de panne de courant, la lampe s'allume automatiquement – batterie 21,6 V/0,8 Ah, durée d'éclairage jusqu'à 3 heures, système de charge/décharge intelligent.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Puissance absorbée	35 W
Poids	2300 g
Flux lumineux	3850 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie

Angle de départ réglable	90 degré
Angle de départ réglable	35 degré
Angle de départ réglable	25 degré
Angle de départ réglable	15 degré
Angle de départ réglable	0 degré
Indice de protection IP	IP 54
Durée d'éclairage	3 h
Tension nominale	230 V
Largeur totale	256 mm
Longueur totale	273 mm
Hauteur totale	163 mm
Longueur câble de raccordement	3 m
Zone ATEX	aucune
Attribut des noms de produit	230 V
Type de produit	Projecteurs