

HOLEX**Paire de gants PREMIUM, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094414 10
GTIN	4062406130107
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants Interlock en coton à couture tricotée et **revêtement nitrile 3/4** pour travailler en toute sécurité et confortablement sur des pièces huileuses, grasses et humides. Conviennent pour les travaux de montage, la fabrication et l'usinage du métal, les travaux de maintenance, le traitement des pièces de fonderie, le contrôle qualité.

Support en coton et revêtement de qualité supérieure, pour une plus grande robustesse et une plus longue durée de vie.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Taille des gants	10

Type de gants	Gants multi-usages
EN 388	4111X
Matériau support	Coton
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Polyvalents
Couleur	Jaune
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages