



## Cliquet de précision réversible, 1/4", Type: 1/4



### Données de commande

N° commande	632365 1/4
GTIN	3662424092138
Classe d'article	63V

### Description

#### Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec commande d'inversion innovante, placée directement sur la poignée.

#### Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, modèle poli.

#### Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Nombre de dents: 80

### Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur totale	120 mm
Nombre de dents	80
Angle de reprise	4,5 degré
Surface	chromé
Type de produit	Cliquets

