

KÄRCHER**Aspirateur eau-poussières, Référence fabricant: NT65APME****Données de commande**

N° commande	078521 NT65APME
GTIN	4039784727366
Classe d'article	07C

Description**Exécution:**

Puissant **aspirateur eau-poussières** polyvalent avec puissance d'aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l'appareil. **Arrêt automatique** une fois le réservoir plein.

- **Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l'aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.**
- **Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d'entretien et une longue durée de vie du filtre.**
- **Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d'aspiration à l'autre.**
- **Aspirateur industriel bimoteur professionnel avec réservoir en inox.**
- **Réservoir robuste de 65 litres avec pare-chocs et roulettes directrices en métal.**
- **Puissance d'aspiration quasi constante grâce au décolmatage de filtre efficace semi-automatique AP par déclenchement manuel du soufflage.**

Livraison:

Avec flexible d'aspiration avec coude, tube d'aspiration métallique 2x0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

Remarque(s):

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

Description technique

Poids	23 kg
Débit volumique d'air	2x74 l/s
Longueur flexible d'aspiration	4 m
Longueur	600 mm
Puissance absorbée	2760 W
Hauteur	920 mm
Décolmatage de filtre	Nettoyage de filtre semi-automatique ApClean
Niveau sonore	73 dB(A)
Largeur	480 mm
Volume du récipient	65 l
Classe de poussières – aspirateur	L
Dépression	254 mbar
Nombre de moteurs	2
Longueur câble	10 m
Référence fabricant	NT65APME
Dimensions nominales raccords	40 mm
Systèmes de filtrage	Filtre plissé plat
Particularité	Cuve en inox
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Filtre plissé plat Pour type d'aspirateur NT65	072809 NT65
Buse oblique en caoutchouc Dimensions nominales raccords DN40	078527 DN40

Jeu de sachets filtres 5 pièces Pour type d'aspirateur NT65

072808 NT65

Embout pour fentes, étroit, 13 mm Dimensions nominales raccords DN40

078528 DN40