

**Garant****Paire de gants, Taille des gants: 11**

## Données de commande

N° commande	094325 11
GTIN	4062406131081
Classe d'article	01H

## Description

### Exécution:

Tous les composants, tant le substrat que le revêtement, sont **exempts de silicone** (testés par l'Institut Fraunhofer). Ces gants sont donc parfaitement adaptés à une utilisation dans l'industrie automobile ou les ateliers de peinture.

Gants multi-usages sans silicone pour applications industrielles légères, offrant une très grande résistance à l'abrasion et donc d'excellentes propriétés de confort. Substrat en nylon avec spandex intégrant la technologie de tricot à jauge 15 et revêtement en polyuréthane résistant.

### Norme:

EN 388, EN ISO 21420

### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

## Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Taille des gants	11

Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
Propriété des gants	Sans LABS
Propriété des gants	Sans silicone
EN 388	3121A
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	bleu / orange
Tricot technologique	15G
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	EF
Type de produit	Gants multi-usages