

Garant**Paire de gants, Taille des gants: 8****Données de commande**

N° commande	094325 8
GTIN	4062406131050
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Tous les composants, tant le substrat que le revêtement, sont **exempts de silicone** (testés par l'Institut Fraunhofer). Ces gants sont donc parfaitement adaptés à une utilisation dans l'industrie automobile ou les ateliers de peinture.

Gants multi-usages sans silicone pour applications industrielles légères, offrant une très grande résistance à l'abrasion et donc d'excellentes propriétés de confort. Substrat en nylon avec spandex intégrant la technologie de tricot à jauge 15 et revêtement en polyuréthane résistant.

Norme:

EN 388, EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	8
Type de gants	Gants multi-usages

Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12
Propriété des gants	Sans LABS
Propriété des gants	Sans silicone
EN 388	3121A
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	bleu / orange
Tricot technologique	15G
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	EF
Type de produit	Gants multi-usages