

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec plan de travail Eluplan gris foncé mobile avec marbre,
Tailles: 1500****Données de commande**

N° commande	431310 1500
GTIN	4062406288105
Classe d'article	41W

Description**Exécution:**

Poste de mesure avec marbre pour une utilisation mobile. Marbre en granit haut de gamme pour le contrôle et la mesure, précision 0. Finement rodé au diamant pour le contrôle. Exempt de défauts, structure homogène. Résistant à la flexion et à la torsion. Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique. **Avec manchon taraudé inoxydable M8. Plan de travail Eluplan foncé de 50 mm d'épaisseur;** revêtement plastique de 2 mm d'épaisseur avec surface résistante à l'usure et aux chocs. Revêtement antistatique, grande résistance aux acides et bases faibles. La surface tenace convient particulièrement aux pièces fragiles. Tous les chants thermocollés en ABS. **Piètements mobiles** en tube carré avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulement à billes, Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces. Roue directrice avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Parois arrière et plateau de rangement en tôle d'acier.

Livraison:

Avec marbre préc. 0 630 x 400 mm, manchon taraudé M8. Entièrement monté.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Fixation pour marbre anthracite RAL 7016, corps de tiroir gris clair RAL 7035 (non configurable).

Remarque(s):

Accessoires, voir le tome 3 de notre catalogue, Equipements d'atelier.

Description technique

Epaisseur plan de travail	50 mm
Longueur marbre	630 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Série	vario
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Poids	158 kg
Longueur plan de travail	1500 mm
Planéité	0,007 mm
Hauteur	850 mm
Largeur marbre	400 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Etabli mobile