

Mitutoyo
Micromètres pour rainures, Plage de mesure: 0-25 mm

Données de commande

N° commande	421895 0-25
GTIN	4946368012605
Classe d'article	44A

Description
Exécution:

Avec broche fixe et touches de mesure couteau. Broche et face de mesure en acier trempé, vernier et parties de lecture chromés mats.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Emballage: Boîte robuste

Graduation tambour micrométrique: 1/50 mm

Etalonnage: B1

Lecture: 0,01 mm

Ø broche: 8 mm

Pas de broche: 0,5 mm

Largeur lames de mesure: 0,75 mm

Longueur lames de mesure: 6,5 mm

Description technique

Lecture	0,01 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Ø broche	8 mm
Longueur lames de mesure	6,5 mm
Largeur lames de mesure	0,75 mm
Etalonnage	B1

Pas de broche	0,5 mm
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètre spécial

Services

Étalonnage DAkkS Micromètre Plage de mesure maximale 100 mm	012060 100
Étalonnage Micromètres Plage de mesure maximale 25 mm	012050 25