



Scie cloche bimétal Power Change Plus, Diamètre: 40mm



Données de commande

N° commande	589790 40
GTIN	3165140949811
Classe d'article	54B

Description

Exécution:

Scies cloches **HSS-bimétal** offrant une résistance extrême et une longue durée de vie. **Denture progressive** pour une coupe rapide et une évacuation idéale des copeaux. Le système **Power Change Plus** permet un changement rapide sans outil de la scie cloche. Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: **44 mm**.

Utilisation:

Sur machines fixes et manuelles. Convient pour tous les matériaux, comme l'acier, l'aluminium, l'acier inoxydable et le bois.

Recommandation(s):

La qualité de coupe dépend d'une vitesse de rotation et d'une température correctes. L'utilisation d'huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée INOX	110 min ⁻¹
Vitesse de rotation recommandée acier	220 min ⁻¹
Vitesse de rotation recommandée aluminium	330 min ⁻¹

Diamètre	40 mm
Série	Power Change Plus
Dents / pouce	4-5
Convient pour	Acier.
Convient pour	Aluminium
Convient pour	Acier inoxydable
Convient pour	Bois
Profondeur de coupe maximale	44 mm
Type de produit	Scies cloche