

Mitutoyo**Comparateur absolu numérique avec formule de calcul, Plage de mesure: 12,5mm**

Données de commande

N° commande	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Comparateur multifonctions avec règle capacitive absolue. La valeur mesurée est conservée, même après arrêt. **Avec formule de calcul intégrée.**

Légende:

Sortie de données

Marche / arrêt

Preset

Calculs de tolérance / fonction Mode

Fonction de maintien des valeurs mesurées

Commutation zéro / ABS

Fonctionnement:

ABS / INC, PRESET, remise à zéro, calcul de la tolérance. Fonction de maintien de la valeur mesurée, MAX. / MIN. IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Utilisation:

Utilisation avec différentes semelles.

Livraison:

Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câbles de données 497080, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Remarque(s):

$Ax + B + Cx^{-1}$ (x = course de mesure). Il est possible d'utiliser des coefficients librement sélectionnables.

Description technique

Ø corps max	61 mm
Lecture sélectionnable	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Indice de protection IP	IP 42
Epaisseur du boîtier	39 mm
Etalonnage	C1
Plage de mesure	12,5 mm
Force de mesure	≤ 1,5 N
Ø axe de fixation h6	8 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,003 mm
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	023000 12,5
	023010 12,5

Étalonnage DAkkS
Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001
Plage de mesure maximale 12,5 mm

Accessoires

Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Touche en carbure Type 2	434910 2
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Paroi arrière magnétique pour comparateurs Pour Ø de boîtier 58 mm	434836 58
Touche en rubis Type 2	434915 2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Semelle Ø pièce maximal 400 mm	425700 400
Touche en acier Type 2	434900 2
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Emetteur Type S1	498966 S1
Semelle Ø pièce maximal 150 mm	425700 150
Semelle Ø pièce maximal 200 mm	425700 200