


**Garant****Douille de réduction fendue avec arrosage, Ø 20 mm, Ø serrage D1: 8mm****Données de commande**

N° commande	302155 8
GTIN	4045197732675
Classe d'article	31G

**Description****Exécution:****Avec fentes de conduits d'arrosage.****Utilisation:**

- Pour le perçage, l'alésage, le fraisage et l'affûtage d'outils.
- Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
- Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d'un serrage direct.
- Précision de concentricité  $\pm 5 \mu\text{m}$  (précision du système pour  $3 \times D$ ).
- Précision de concentricité  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pour douilles de réduction).
- Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

**Adapté(s) pour:**

Mandrin expansible hydraulique avec Ø serrage 20 mm.

**Description technique**

Ø D	20 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	8 mm
Attribut des noms de produit	Ø 20 mm
Précision de concentricité système	5 $\mu\text{m}$
Type de produit	Douille de réduction

