

Mitutoyo**Jauge de profondeur numérique AOS avec sortie de données, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	418711 200
GTIN	4946368688527
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Le résultat de mesure apparaît sur un affichage bien lisible. Les surfaces de mesure sont finement rodées.

Livraison:

Avec 1 pile 08 1560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497080 et 497100.

Description technique

Section de la règle	16×3,5 mm
Etalonnage	A1
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Lecture	0,01 mm
Longueur semelle	100 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Ecart de mesure E MPE	±0,02 mm
Norme	ISO 13385
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Etui
Technique de mesure de l'instrument de mesure	Procédé inductif électromagnétique
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497100 D2
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497100 USB2
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 180 mm	418744 180
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 320 mm	418744 320
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497100 D1
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 260 mm	418744 260
Emetteur Type S1	498966 S1