

**Pantalon de maintenance, gris foncé / noir, Taille de confection DE: 28****Données de commande**

N° commande	091830 28
GTIN	7330509462850
Classe d'article	04T

Description**Exécution:**

Pantalon de maintenance femme léger et résistant qui sèche rapidement - idéal pour travailler en intérieur ou en extérieur par temps chaud. Ce modèle a une coupe étroite, une taille élastiquée et les genoux pré-fromés pour un confort accru. Pour une liberté de mouvement optimale, il est doté de panneaux stretch. Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm.

- **Poche intérieure pour téléphone portable.**
- **Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et couteau.**
- **Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.**
- **Poches latérales.**
- **Poches cavalières et poches intérieurs pour mètre pliant.**
- **Anneau en D à la taille.**

Pantalon de maintenance moderne confectionné dans un matériau léger, mais résistant à l'abrasion, à séchage rapide. Idéal pour travail en intérieur ou en extérieur par temps chaud.

Remarque(s):

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue.

Pantalon de maintenance disponible en modèle dame en gris foncé / noir sous le code art. 091833. Disponibles en stock dans les pointures 36 – 46.

Lavage: 40°C couleurs

Description technique

Taille FR	54C
Taille IT	54C
Taille de confection DE	28
Taille ES	54C
Sexe	Homme
Composition du tissu	65% polyester
Composition du tissu	35% coton
Grammage du matériau / densité du tissu	166 g/m ²
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	40°C couleurs
Couleur	gris foncé / noir
Type de produit	Pantalons de travail