

Garant**ECHELLE MOBILE, Nombre de marches: 9****Données de commande**

N° commande	935800 9
GTIN	4062406134228
Classe d'article	91B

Description**Exécution:**

Echelle mobile pour montage sur des rayonnages. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, l'échelle prend peu de place. Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Avec support Easyfix. Avec 2 roulettes autobloquantes, Ø 80 mm. Mécanisme de roulement silencieux sur l'extrémité supérieure.

Coloris:

Montants anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Chaque échelle est un **modèle spécial.**

La **hauteur de fixation maximale à la verticale doit toujours être indiquée.**

Longueur échelle: 2,4 m

Hauteur de travail env.: 3,5 m

Hauteur de fixation maximale à la verticale: 2,61 m

Pour hauteur de rayonnage: 2500 mm

Amplitude au sol: 0,6 m

Porte-à-faux: 1 m

Description technique

Longueur échelle	2,4 m
Hauteur de fixation maximale à la verticale	2,61 m
Amplitude au sol	0,6 m
Poids	10,2 kg
Nombre de marches	9
Largeur montant	73 mm
Hauteur d'étage	235 mm
Porte-à-faux	1 m
Hauteur de travail env.	3,5 m
Hauteur lisse	25 mm
Pour hauteur de rayonnage	2500 mm
Type de produit	Echelles de rayonnage

Accessoires

Support avec butée d'extrémité Type L	935812 L
Tube en aluminium anodisé, 3000 mm de long Type 1	935810 1
Revêtement de marche GripStep pour taille d'échelle 9	935820 9
Support avec butée d'extrémité Type R	935812 R
Support intermédiaire pour tube en aluminium Type 1	935811 1