



## Ponceuse à bande compacte GKS, Type: 790502004



### Données de commande

N° commande	077608 790502004
GTIN	4014586888279
Classe d'article	03H

### Description

#### Exécution:

Puissante ponceuse à bande compacte pour le métal.

- **Sécurité de travail maximale grâce à la formation contrôlée des étincelles.**
- **Très économique à l'achat grâce à un rapport qualité/prix optimal.**
- **Utilisation immédiate. Aucune installation ni aucun montage nécessaire.**

#### Livraison:

avec 1x bande abrasive 75×2000 mm (K 36 R).

#### Remarque(s):

Bandes abrasives, voir code art. 558310.

Référence fabricant: GKS 75

Tension: 400 V

Puissance absorbée: 1500 W

Vitesse de rotation max.: 3000 min<sup>-1</sup>

Largeur de bande: 75 mm

Longueur ruban: 2000 mm

### Description technique

Poids	45 kg
Référence fabricant	GKS 75
Puissance absorbée	1500 W
Tension	400 V
Longueur ruban	2000 mm
Vitesse de rotation max.	3000 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur de bande	75 mm
Type de produit	Ponceuses à bande