



Perceuse-visseuse sans fil ONE-KEY™, Type: M18ODD2-5



Données de commande

N° commande	070212 M18ODD2-5
GTIN	
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation. Modèle de haute qualité FUEL™ avec **moteur POWERSTATE™ sans balais** pour une efficacité maximale. **Usure minimum** et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard. La grande efficacité et la capacité élevée de la batterie permettent **une durée de vie jusqu'à 2x plus longue** (par rapport à d'autres technologies Li-Ion). **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

Perceuse-visseuse sans fil M18 FUEL™ **ONE-KEY™** avec couple élevé.

Avantage(s):

Modèle de haute qualité FUEL™.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion Red M18, chargeur M12-18 FC, clip ceinture, HD-Box (valise). Avec poignée supplémentaire pour un support de couple plus facile.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Description technique

Couple max. dur	135 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Référence fabricant	M18ONEDD2-502X
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2000 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Capacité de la batterie	5 Ah
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 550 min ⁻¹
Type de moteur	Moteur sans balais
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Poids	2,1 kg
Tension de la batterie	18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	89 mm
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Utilisation type	Heavy Duty
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries incluses	2
Connexion à l'application	OneKey
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Bois
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	18 V, connexion à l'application ONE-KEY

USP2

Moteur sans charbons, avec
2 batteries, dans une valise

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Tournevis d'angle Type OSD2	073920 OSD2
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB55	073809 MHB55
Tournevis d'angle Type WB1	073920 WB1
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C