



Perceuse-visseuse sans fil, Type: M18CBLDD-4



Données de commande

| | |
|------------------|-------------------|
| N° commande | 070210 M18CBLDD-4 |
| GTIN | 4058546224844 |
| Classe d'article | 03L |

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation. Avec moteur sans balais nécessitant peu d'entretien avec couple élevé. **Composants électroniques REDLINK™** – Gestion sûre de la charge avec **protection contre la surcharge** pour une longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK™.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion M18 Red, chargeur M12-18C, clip ceinture, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Description technique

| | |
|---|-----------------------------|
| Tension de la batterie | 18 V |
| Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s ² |
| Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse | 1800 min ⁻¹ |
| Couple max. dur | 60 Nm |
| Référence fabricant | M18CBLDD-402C |
| Type de moteur | Moteur sans balais |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V |
| Utilisation type | Strong |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm |
| Capacité de la batterie | 4 Ah |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois | 52 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 - 13 mm |
| Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse | 0 - 500 min ⁻¹ |
| Emballage | Mallette de transport |
| Nombre de batteries incluses | 2 |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| pour matériau | Bois |
| pour matériau | Acier |
| Type de produit | Perceuses-visseuses |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Kit de base batterie Type M12NRG4 | 073839 M12NRG4 |
| Tournevis d'angle Type WB1 | 073920 WB1 |
| Tournevis d'angle Type OSD2 | 073920 OSD2 |