

Garant GRIDLINE

Module Office Station, avec volet roulant et commande électrique, Type: DE**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 948810 DE |
| GTIN | 4062406135539 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:**

Centre d'information, de contrôle et de documentation à proximité de la production.
Armoire supérieure avec volet roulant en plastique verrouillable et équipement suivant:

- **Eclairage intégré avec technologie LED.**
- **Interrupteur marche/arrêt pour l'éclairage.**
- **5 prises de type F.**
- **2 tablettes, réglables en hauteur au pas de 25 mm. 1400 mm, profondeur utile: 300 mm.**
- **Plan de travail extractible (mélaminé) avec rebord à l'arrière et verrouillage en position finale. Epaisseur 29 mm. Sortie 150 mm.**
- **Goulotte et passage de câbles intégrés.**
- **Câble de raccordement de 7 m de long.**
- **Ventilateur avec filtre.**

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Volets roulants en plastique non configurables en couleur.

Description technique

| | |
|-----------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
| Type de fiche, entrée | F |

Fiche technique

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Poste de bureau |