



## Scie cloche universelle sans foret à centrer, Ø de perçage: 76mm



### Données de commande

N° commande	788041 76
GTIN	4058546228767
Classe d'article	76G

### Description

#### Exécution:

Dents en carbure pour une plus grande durée de vie, également pour le perçage de matériaux épais. Goujures larges et profondes pour une évacuation aisée de la carotte. Géométrie des dents agressive pour une progression de perçage jusqu'à 10x plus rapide par rapport aux scies cloches bimétal. Idéal pour une utilisation dans l'électronique et l'installation.

#### Utilisation:

Pour le perçage de trous plus grands dans différents matériaux: maçonnerie, matériaux de construction légers, plastique et bois. Ne convient pas pour une utilisation dans des matériaux durs, tels que le béton, le granit, le marbre et les briques dures présentant une dureté supérieure à 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Remarque(s):

**A utiliser sans percussion.**

### Description technique

Nombre de dents Z	3
Prof. de tronçonnage max.	60 mm

Utilisation	Boîtiers d'interrupteurs, boîtiers avec fond creux, boîtes de distribution, lampes encastrables
Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Scies cloche