

**Garant****Foret marteau en carbure SDS-plus, Ø×Longueur totale: 24X450mm****Données de commande**

N° commande	789040 24X450
GTIN	4062406135843
Classe d'article	71C

**Description****Exécution:**

Tête avec 4 coupes. La **géométrie 4×90°** avec **arêtes spéciales de même hauteur** et les épaulements robustes garantissent la réalisation de trous précis pour un ancrage professionnel et des fixations par chevilles sûres. Corps à 4 hélices pour un perçage aisé et silencieux générant de faibles vibrations et un guidage optimal dans le trou de perçage. **Protection de renforcement** de forme **radiale**: évite l'accrochage en cas de chocs et augmente la durée de vie. Tête **monobloc** en carbure avec 4 arêtes. Nette réduction du risque de rupture.

**Avantage(s):**

- **Les goujures hélicoïdales courtes assurent une évacuation rapide des poussières de perçage.**
- **Marques d'usure: permettent de déterminer si l'outil convient encore pour le perçage de trous de cheville.**
- **La conception 4×4 offre une concentricité précise et minimise l'usure et les pertes dues au frottement.**

**Utilisation:**

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal.

**Description technique**

Longueur hélice	400 mm
Ø	24 mm
Longueur totale	450 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus

Type de produit

Forets à béton