



## Loupe serre-tête binoculaire Tech-Line BINO LED, Grossissement (x): 2



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 490952 2      |
| GTIN             | 4015478115015 |
| Classe d'article | 49A           |

### Description

#### Exécution:

Loupe serre-tête binoculaire de haute qualité avec lentilles interchangeables résistantes aux rayures pour une image aux contours nets et sans distorsions et une excellente profondeur de champ. Flexibilité maximale sur le lieu de travail, car les deux mains restent libres pour travailler. La loupe serre-tête peut être portée au-dessus de lunettes et convient donc idéalement pour les porteurs de lunettes.

Loupe serre-tête Tech-Line BINO LED avec lentilles interchangeables en verre au silicate dans une monture métallique et puissant éclairage à LED pivotant. Puissance de 6000 K. Possibilité de réglage par ruban élastique.

Distance de travail: 250 mm

Poids: 185 g

### Description technique

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Grossissement (x)        | 2          |
| Poids                    | 185 g      |
| Distance de travail      | 250 mm     |
| Nombre de piles incluses | 3          |
| Type de pile             | Micro, AAA |

Alimentation électrique

Fonctionnement sur piles

Type de produit

Loupes serre-tête