

Garant GRIDLINE

Cloisons emboîtables, largeur 10G, Pour hauteur frontale de tiroir: 75mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 951801 75 |
| GTIN | 4062406137250 |
| Classe d'article | 9GB |

Description**Exécution:**

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

Remarque(s):

Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur - 12 mm. Exemple 951751, largeur 5G:
Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Description technique

| | |
|------------------------|----------------------|
| Largeur | 250 mm |
| Pour hauteur de tiroir | 75 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Largeur en G | 10 |
| Type de produit | Séparation de tiroir |