

**Foret marteau en carbure SDS-max, Ø×longueur totale: 35X520mm****Données de commande**

N° commande	789204 35X520
GTIN	3165140565790
Classe d'article	76K

Description**Exécution:****Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - Pointe courbée plus affûtée: Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l'acier au béton et vitesse de perçage plus rapide. Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.

Tête avec 4 taillants à partir de Ø 16 mm.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Génération SDS-max-7 avec arêtes intégrées en carbure, soudées.

Description technique

Longueur hélice	400 mm
Longueur totale	520 mm
Ø	35 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Max
Type de produit	Forets à béton

