

Assortiment d'instrument de mesure, Nombre d'outils: 7**Données de commande**

N° commande	952048 7
GTIN	2050002004054
Classe d'article	91A

Description**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952048: 1 pièce

Pied à coulisse avec vernier HOLEX 410200 réf. 150: 1 pièce

Équerre à chapeau HOLEX 452600 réf. 150×100: 1 pièce

Pointe à tracer en carbure HOLEX 458800 réf. HM: 1 pièce

Réglet en acier HOLEX 461805 réf. 300: 1 pièce

Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce

Mètre pliant WIHA 466200 réf. 2: 1 pièce

Niveau à bulle en aluminium HOLEX 467435 réf. 400: 1 pièce

Description technique

Poids	1,083 kg
Profondeur en G	24
Profondeur	600 mm
Largeur	150 mm
Nombre d'outils	7
Largeur en G	6
Exécution	avec instrument de mesure

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	6x24
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée	100 mm
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Equerre à chapeauPrécision 2 Longueur branche 150X100 mm	452600 150X100
Niveau à bulle en aluminium Longueur 400 mm	467435 400
Régllet souple, étroit, inoxydable dépoli avec graduation au dos Longueur totale 300 mm	461805 300
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2,5 m	462201 2,5
Pied à coulisseVernier 1/20 Plage de mesure 150 mm	410200 150
Pointe à tracer droite en carbure Type	458800
Mètre pliant en plastique Longueur 2 m	466200 2
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 952048	952001 952048