


Garant GRIDLINE

Jeu de compartimentage, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 50/1**Données de commande**

N° commande	950560 50/1
GTIN	4062406153519
Classe d'article	9GB

Description**Exécution:**

Cuvettes bacs et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.

Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 36×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×24G.

Contenu:

Cuvettes bacs 1K 951415: 24 × réf. 6×6/4

Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 10 × réf. C

Description technique

pour largeur utile de tiroir en G	36
Hauteur de cuvette	25 mm
Pour largeur utile de tiroir	900 mm
Matière	Plastique
Surface utile de tiroir en G	36×24
Pour hauteur de tiroir	100 mm
Pour hauteur de tiroir	75 mm
Pour hauteur de tiroir	50 mm
Pour hauteur de tiroir	150 mm

Pour hauteur de tiroir	125 mm
Pour hauteur de tiroir	250 mm
Pour hauteur de tiroir	200 mm
Pour hauteur de tiroir	300 mm
pour profondeur utile de tiroir en G	24
Pour prof. utile de tiroir	600 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de	≥ 50 mm
Hauteur	25 mm
Profondeur en G	24
Profondeur	600 mm
Largeur en G	36
Largeur	900 mm
Poids	2,51 kg
Attribut des noms de produit	36x24G
Type de produit	Cuvette pour tiroirs

Accessoires

Cuvettes de 25 mm de haut 1K Largeur × profondeur en G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Séparations enfichables pour cuvettes bacs Jeu de 10 pièces Type C	951275 C