

Scies sauteuses sans fil, Type: M18FBJS-5



Données de commande

N° commande	078211 M18FBJS-5
GTIN	4058546227456
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Scies sauteuses robustes et universelles avec carter d'engrenage métallique et protection contre la surcharge. L'interrupteur

marche/arrêt actionnable des deux mains permet une utilisation dans diverses positions. Avec **système de serrage rapide FIXTEC** pour un changement de lame de scie sans outil en quelques secondes et **mouvement pendulaire commutable** pour une évacuation des copeaux et des performances de coupe optimales et une usure de la lame de scie réduite.

Scie sauteuse sans fil, moteur POWERSTATE™ sans balais pour des performances de coupe élevées. Interrupteur pour 6 réglages de vitesse avec démarrage progressif. Eclairage à LED de la zone de travail.

Livraison:

Avec pare-éclats.

Avec chargeur, $1 \times$ lame de scie, adaptateur d'aspiration de poussières, capot de protection, semelle lisse en plastique et HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073808 – 073840. Lames de scie sauteuse, voir codes art. 5888400 – 5888551.

Description technique



Vibrations maximales suivant EN	6,3 m/s ²
Référence fabricant	M18FBJS-502X
Changement d'outil sans outil	oui, système FIXTEC
Réglage pour coupes biaises	oui
Puissance de sciage max. bois	100 mm
Poids	2,8 kg
Puissance de sciage max. acier	10 mm
Tension de la batterie	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Forme	Forme droite
Particularité	Utilisation universelle
Cadence	800 - 3500 min ⁻¹
Mouvement pendulaire	5x
Capacité de la batterie	5 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise
Type de produit	Scies

Accessoires

Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB3	073808 MHB3
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AHM	588400 T118AHM
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB8	073810 MHB8
Kit de base batterieHigh Output™ Type de batterie M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12



Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118A	588400 T118A
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T127D	588400 T127D
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB12	073811 MHB12
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-lon Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318A	588400 T318A
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118B	588400 T118B
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AF	588400 T118AF
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB55	073809 MHB55
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318B	588400 T318B
Li-lon Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18