


**LOGU 030310 ER-GM, CA6535, Type: S**

**Données de commande**

N° commande	221976 S
GTIN	4960664741656
Classe d'article	25A

**Description**
**Exécution:**

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Les arêtes de coupe convexes de la plaquette garantissent une entrée douce dans le matériau.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 1$  mm.

Avance  $f_z$  par dent: 0,2 - 0,8 mm

Code ISO plaquette: LOGU 030310 ER-GM

Type: S

Rayon d'angle: 1 mm

Rayon de programmation pour  $a_{p \max}$ : 1,6 mm

**Description technique**

Type	S
Code ISO plaquette	LOGU 030310 ER-GM
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1,6 mm
Rayon d'angle	1 mm

Nuance	CA6535
Type d'outils	Carbure
Avance $f_z$ par dent	0,2 - 0,8 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Inconel	adaptée	30 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		