

Jeu de burins, chasse-pointes et chasse-goupilles, Nombre d'outils: 10



Données de commande

N° commande	954652 10
GTIN	2050002016927
Classe d'article	91A

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (l × P).

Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954652: 1 pièce

Burin plat 740500 réf. 200: 1 pièce

Bédane 740600 réf. 200: 1 pièce

Chasse-pointes 745500 réf. 3 ; 4: 1 pièce de chaque

Chasse-goupilles 747000 réf. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8: 1 pièce de chaque

Description technique

Profondeur	250 mm
------------	--------

Profondeur en G	10
Nombre d'outils	10
Largeur	200 mm
Largeur en G	8
Exécution	avec outil à frapper
Poids	1,381 kg
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×10
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Bédane Longueur totale 200 mm	740600 200
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 3 mm	747000 3
Burin plat Longueur totale 200 mm	740500 200
Chasse-pointesModèle lourd Ø pointes 4 mm	745500 4
Chasse-pointesModèle lourd Ø pointes 3 mm	745500 3
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 4 mm	747000 4
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 2 mm	747000 2
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 954652	952001 954652
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 8 mm	747000 8
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 5 mm	747000 5
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 6 mm	747000 6