


CNMG 120408, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120408 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 430 m/min

Description technique

Application principale	P
Brise-copeaux	PS
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 430 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 3,5 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,15 - 0,35 mm/tr

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage