


**CNMG 190612, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	250383 CA515
GTIN	4960664675630
Classe d'article	25E

**Description**

CNMG 190612 CA515 Nuance: CA515  
 Brise-copeaux: PH  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 430 m/min

**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	PH
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	1 - 10 mm
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 430 m/min

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage