


**DNMG 150608, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	250892 CA515
GTIN	4960664676729
Classe d'article	25E

**Description**

DNMG 150608 CA515 Nuance: CA515  
 Brise-copeaux: PH  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 5 mm  
 Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 435 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	1 - 5 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	PH
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 435 m/min

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage