


CNMG 120412, Nuance: CA515

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250214 CA515 |
| GTIN | 4960664675319 |
| Classe d'article | 25E |

Description

CNMG 120412 CA515 Nuance: CA515
 Brise-copeaux: PS
 Prof. coupe a_p : 1 - 3,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,35 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 430 m/min

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Condition de coupe | Continue |
| Avance f | 0,15 - 0,35 mm/tr |
| Rayon d'angle | 1,2 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 70 - 430 m/min |
| Brise-copeaux | PS |
| Prof. coupe a_p | 1 - 3,5 mm |
| Application principale | P |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | CA515 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | CNMG 120412 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |