


DNMG 150604, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150604 CA515 Nuance: CA515
 Brise-copeaux: PS
 Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm
 Avance f : 0,15 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 435 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 435 m/min
Application principale	P
Brise-copeaux	PS
Rayon d'angle	0,4 mm

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage