


**CCMT 120404, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	260202 CA515
GTIN	4960664674961
Classe d'article	25E

**Description**

CCMT 120404 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 110 - 380 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 380 m/min
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	GK

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage