



Chaussures basses grises/menthe Black Eagle Safety 40.1 WS Low ESD, S3, Pointure UE: 38



Données de commande

N° commande	092728 38
GTIN	4044465370373
Classe d'article	04Y

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité légères pour dames, de style sportif à membrane GORE-TEX® assurant un excellent confort climatique. Imperméables et respirantes.

- **Tige en microfibres/tissu.**
- **Doublure intérieure résistant à l'abrasion pour changement intérieur/extérieur.**
- **Fermeture rapide pratique pour mettre et enlever les chaussures rapidement, facilement et en toute sécurité.**
- **Semelles intérieures spéciales (lavables) pour une absorption optimale de la transpiration.**
- **Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc.**
- **Système d'amortissement au niveau des talons en mousse PU.**
- **Équipement ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Description technique

Classe de protection	S3
----------------------	----

Fiche technique

Pointure UE	38
Résistance à la pénétration	Textile
Matériau coque de protection	Composite
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Série	Black Eagle
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité